


csatlakozó kábel

KVIA-10

Cikkszám: 163961

FESTO

analóg készülékekhez



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Üzemi feszültségtartomány AC	≤ 250 V
Áramterhelhetőség	1 A
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-30 ... 80 °C
Gyártmány súlya	567 g
Elektromos csatlakozás	Egyenes csatlakozó
Kábelszerkezet	6x0,25
Kábel átmérő	8 mm
Kábelhossz	10 m
Felfogási mód	hollandi anyával
Anyag információ, ház	PBT
Anyag információ, kábelköpeny	PVC
Anyag információ: krimp csatlakozók	bronz ezüstözött és aranyozott