

Hangtompító U-M3

Cikkszám: 163978

★ Standard-Programm

Kifutó termék

[Kifutó típus. Új konstrukciókhoz ne használják. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.](#)

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Üzemi nyomás	0 ... 10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
Hangnyomás szint	65 dB(A)
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 70 °C
Pneumatikus csatlakozás	M3
Anyag információ, csillapító betét	bronz
Anyag információ, becsavarható tengely	Sárgaréz
Anyag megjegyzés	RoHS konform