


szabadonfutó FLSM-40-R

Cikkszám: 164238

FESTO

DSM fordító hajtóműhöz.

Ezeket a hajtóműveket kívánságra ATEX engedéllyel szállítjuk. Az ATEX adatlapok adatai (ATEX jelölés, ATEX környezeti hőmérséklet, CE jel) csak az engedéllyel rendelkező hajtóművekre vonatkoznak.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|-------------------|
| Méret | 40 |
| Forgásirány | jobbra forgás |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) | 19.98 Nm |
| Gyártmány súlya | 2,350 g |
| Material housing | Alumínium ötvözet |
| Material sleeve | Edzett acél |
| Material shaft | Edzett acél |