


csatlakozó könyök

PEV-1/4-WD-LED-230

Cikkszám: 164275

FESTO

nyomáskapcsolóhoz, LED kijelzővel.



Adatlap

Jellemző	Érték
A következő szabványnak felel meg:	EN 175301-803
Kapcsolási állapot jelző	LED, sárga LED, zöld
Felfogási mód	fixen becsavarva
Kábelkimenet	Ferde
1. elektromos csatlakozás, funkció	Terepi készülék felőli oldal
1. elektromos csatlakozás, alak	sarkos
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	aljzat
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	Csatlakozási elrendezés A forma az EN 175301-803 alapján
1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	4
1. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek	4
1. elektromos csatlakozás, rögzítési típus	Central screw M3
2. elektromos csatlakozás, funkció	Vezérlőoldal
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	Csavaros szorító kapocs
2. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	5
2. elektromos csatlakozás, kiosztott pólusok/erek	5
Üzemi feszültségtartomány DC	140 ... 180 V
Üzemi feszültségtartomány AC	150 ... 230 V
Elfogadható áramterhelés 40°C-on	8 A
Kábel csavarzat	Pg11
Megengedett kábelátmérő	4.5 ... 11 mm
Csatlakozó keresztmetszet	0.25 ... 1.5 mm ²
Védettség	IP65
Védelmi osztállyal kapcsolatos megjegyzés	szerelt állapotban
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 80 °C
Megjegyzés a környezeti hőmérsékletre	Note derating
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU kisfeszültségű irányelv szerint in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	PA6 erősített
Ház színe	átlátszó
Material electrical contact	Sárgaréz nikkelezett Ónozott