


Végálláskapcsoló szerelvény QH-DR-E-S3-E-SW-B

Cikkszám: 164854

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
A következő szabványon alapul:	EN 60947-5-1 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Konstrukció	sarkos
Beépítési helyzet	tetszőleges
Rövidzár védett	nem
Kapcsoló elem funkció	Váltó kapcsoló
Polaritás felcserélése elleni védelem	nem
Mérési elv	mechanikus/elektromos
Kapcsolási pozíció jelző	nem
Üzemi feszültségtartomány AC	0 ... 250 V
Üzemi feszültségtartomány DC	0 ... 250 V
Szigetelési feszültség	250 V
Max.kimeneti áram	16,000 mA
Lökőfeszültség-szilárdság	2.5 kV
Szennyeződés foka	3
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU kisfeszültségű irányelv szerint
KBK korrózióállósági osztály	2
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 85 °C
Elektromos csatlakozás	Csavaros szorító kapocs
Kábel átmérő	8 ... 13 mm
Kábel csavarzat	M20
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Anyag információ, tömítések	EPDM
Anyag információ: ház fedél	PC
Anyag információ: ház aljzat	PA
Anyag információ: konzol	erősen ötvöztött acél, rozsdamentes