


végálláskapcsoló szerelvény

QH-DR-E-S3-PK-3-B-B

Cikkszám: 164855

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
A következő szabványon alapul:	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Konstrukció	sarkos
Beépítési helyzet	tetszőleges
Mérési elv	pneumatikus
Kapcsolási pozíció jelző	nem
Üzemi nyomás	-0.95 ... 8 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Pneumatikus csatlakozás	G1/8
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Anyag információ, tömítések	EPDM
Anyag információ: ház fedél	PC
Anyag információ: ház aljzat	PA
Anyag információ: konzol	erősen ötvözött acél, rozsdamentes