

# csatlakozó tömb CPE14-PRSE-2

Cikkszám: 164967


Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

a Compact Performance sorozatú szelepekhez, zárt PRS-csatornákkal.

Ehhez a csatlakozó tömbhöz csak G csatlakozóval lehet csatlakozni.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Szelephelyek max.száma	2
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Gyártmány súlya	85 g
Csatlakozólap felfogási módja	átmenő furattal alakos sínnel
Pneumatikus csatlakozás 1	G3/8
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	PA erősítésű