



lapos henger

EZH-10/40-40-A-B

Cikkszám: 164990

FESTO

elfordulás ellen biztosított, 8-as típusú horonnyal SME-8, SMT-8 számára.



Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	40 mm
Dugattyú átmérő	22 mm azonos átmérő
Csillapítás	nincs csillapítás
Beépítési helyzet	tetszőleges
Működési mód	egyszeres működtetésű nyomó
Konstrukciós felépítés	Dugattyú négyzetes dugattyúrúd
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Elfordulás elleni biztosítás/vezeték	négyzetes dugattyúrúd
Operating pressure MPa	0.25 ... 0.6 MPa
Üzemi nyomás	2.5 ... 6 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	205 N
Elvi minimális rugó visszaállító erő	18 N
Elvi maximális rugó visszaállító erő	28 N
Gyártmány súlya	242 g
Felfogási mód	keresztirányú furattal
Pneumatikus csatlakozás	G1/8
Material cover	Alumínium
Material seals	NBR
Material housing	Alumínium
Material piston rod	PA erősítésű