


# adó SOEG-S-Q30-K-L

Cikkszám: 165352

Kifutó termék

FESTO

Kifutó típus. 2020-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



## Adatlap

Jellemző	Érték
A következő szabványnak felel meg:	EN 60947-5-2
Engedély	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Mérési eljárás	Egyutas fénySOROMPÓ Adó
Világítás típusa	infravörös
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 55 °C
Feszültség kimaradás	2 V
Üzemi feszültségtartomány DC	10 ... 30 V
Maradó hullámosság	20 %
Üresjáratú áram	25 mA
Polaritás felcserélése elleni védelem	valamennyi elektromos csatlakozáshoz
Elektromos csatlakozás	Kábel 3 eres
Kábelhossz	2,5 m
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Méret	30x30x15 mm
Felfogási mód	átmenő furattal
Gyártmány súlya	85 g
Material housing	PBT erősítésű
A beállítási tartomány felső határa	6 mm
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-5 ... 55 °C
Védettség	IP65
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás