

csatlakozó kábel KM8-M8-GSGD-2,5

Cikkszám: 165610

FESTO

bemenetekhez, 2,5 m hosszú, egyenes dugóval és egyenes aljzattal



Adatlap

Jellemző	Érték
Üzemi feszültségtartomány AC	≤ 60 V
Üzemi feszültségtartomány DC	≤ 75 V
Áramterhelhetőség	4 A
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 85 °C
Elektromos csatlakozás	Egyenes dugó/egyenes aljzat M8x1 / M8x1 3 sarkú/3 sarkú
Kábelszerkezet	3x0,25
Kábelhossz	2,5 m
A kábelköpeny színe	szürke
Anyag információ, kábelköpeny	PUR