


Nyomákszabályozó közlap LR-ZP-A-D-2-CT

Cikkszám: 165851

FESTO

ISO szelepekhez.

Kifutó típus. 2010-ig szállítható.



Adatlap

Jellemző	Érték
A következő szabványon alapul:	ISO 5599-1
Integrált funkció	Nyomákszabályzó
Konstruktív felépítés	Dugattyú
Nyomákszabályozási tartomány	0 ... 12 bar
1 bemeneti nyomás	≤ 14 bar
Gyártmány súlya	960 g
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Anyag információ, tömítések	NBR
Anyag információ, ház	Alumínium présöntvény Acél