

# Manométer MA-50-16-1/4-EN-CT

Cikkszám: 165868

FESTO

a kijelzés egysége bar és psi.  
Kifutó típus. 2010-ig szállítható.



## Adatlap

| Jellemző                               | Érték   |
|--|---|
| Kijelzési tartomány [bar]              | 0 ... 16 bar  |
| A következő szabványnak felel meg:     | EN 837-1  |
| Névleges méret, manométer              | 50  |
| Konstruktív felépítés                  | Csőrugós manométer  |
| Felfogási mód                          | Vezeték beépítés  |
| Üzemi közeg                            | semleges folyadékok<br>Semleges gáz<br>nincs oxigén<br>nincs acetilén |
| Üzemi nyomás                           | 0 ... 16 bar  |
| Változó terhelés tényező               | 0,66  |
| Mérés pontossági osztály               | 2,5   |
| Védettség                              | IP43  |
| Közeg hőmérséklet                      | -20 ... 60 °C   |
| Környezeti hőmérséklet                 | -20 ... 60 °C   |
| Anyag megjegyzés                       | Réz- és PTFE-mentes<br>RoHS konform                                   |
| Csatlakozási helyzet                   | Hátoldal központos  |
| Pneumatikus csatlakozás                | G1/4  |
| Közeggel érintkező anyagok             | Sárgaréz  |
| Anyag információ, becsavarható tengely | nikkelezett<br>Sárgaréz   |
| Anyag információ, ház                  | ABS   |
| Anyag információ, ablak                | PS  |
| Ház színe                              | fekete  |
| Gyártmány súlya                        | 70 g  |