


gömbcsap VZBA-11/4"-GGG-63-32T-F0405-V4V4T

Cikkszám: 1692228

FESTO

3/2-way, flange hole pattern F0405, thread EN 10226-1.



Adatlap

Jellemző	Érték
Konstruktív felépítés	3-utú gömbcsap T furat
Működtetés fajtája	mechanikus
Tömítési elv	lágú
Beépítési helyzet	tetszőleges
Felfogási mód	Vezeték beépítés
Armatúra csatlakozás	Rp1 1/4
Kapcsolási pozíció jelző	Horony iránya = átáramlás iránya
Karima furatkép	F04 F05
Belső átmérő	25.4 mm
NA névleges méret	32
Szelep funkció	3/2
Kézi segédműködtetés	nincs
Áramlási irány	reverzáló
Névleges nyomás, technológiai szelep	63
Működtető nyomaték	35 Nm
A következő szabványon alapul:	EN 10226-1 ISO 5211
Közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:-:-] szerint Nemesgázok Víz - vízgőz nem semleges folyadékok további közegek külön kérésre
Közeg hőmérséklet	-10 ... 200 °C
Kv átáramlás, T furat, szögletes	18 m ³ /h
Flow rate Kv type T straight	36.5 m ³ /h
Anyag megjegyzés	RoHS konform
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag szám: ház	1.4408
Material seals	PTFE PTFE-erősített
Material ball	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag szám: golyó	1.4408
Material shaft	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag szám: tengely	1.4401
Gyártmány súlya	2,800 g
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU nyomás alatti készülékekre vonatkozó irányelve szerint
UKCA marking (see declaration of conformity)	UK regulation for pressure equipment
KBK korrózióállósági osztály	3 - erős korróziós károsodás