

# rögzítő egység DADL-EL-Q11-16

Cikkszám: 1692770

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	16
Az elfordítási szög beállítási tartománya	60 ... 200 deg
Konstrukciós felépítés	Dugattyú Dugattyúrúd
Pozíció felismerés	közelítéskapcsolóhoz
Operating pressure MPa	0.3 ... 0.8 MPa
Üzemi nyomás	3 ... 8 bar
Operating pressure	43.5 ... 116 psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	166 g
Felfogási mód	átmenő furattal és központosító hüvellyel
Pneumatikus csatlakozás	M5
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	Alumínium keményre oxidált
Material housing cover	Alumínium eloxált
Material bearing	Műanyag
Material disc	Alumínium eloxált
Material screws	Acél Horganyzott
Működési mód	egyszeres működtetésű húzó