

# Szabványos henger DSNU-10- -P-A-CT


Cikkszám: 170122

FESTO

DIN ISO 6432 szabványon alapul, érintésmentes helyzetérzékelésre. Különböző felfogási lehetőségekkel, kiegészítő felfogó elemekkel vagy anélkül, rugalmas csillapító gyűrűkkel a véghelyzetekben.

Közelítéskapcsolókkal történő helyzetérzékeléshez legalább 10 mm löketre van szükség.

Kífutó típus. 2010-ig szállítható.



Minta ábrázolás

## Adatlap

| Jellemző                              | Érték  |
|---------------------------------------|--|
| Löket                                 | 10 ... 100 mm  |
| Dugattyú átmérő                       | 10 mm  |
| Dugattyúrúd menet                     | M4   |
| Csillapítás                           | P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon     |
| Beépítési helyzet                     | tetszőleges  |
| A következő szabványnak felel meg:    | ISO 6432   |
| Dugattyúrúd vég                       | Külső menet  |
| Konstrukciós felépítés                | Dugattyú<br>Dugattyúrúd                                    |
| Pozíció felismerés                    | közelítéskapcsolóhoz                                       |
| Változatok                            | CT: Réz- és PTFE-mentes                                    |
| Üzemi nyomás                          | 1 ... 10 bar   |
| Működési mód                          | kettősműködésű   |
| Üzemi közeg                           | száritott sűrített levegő, olajozott vagy olajozás nélküli |
| KBK korrózióállósági osztály          | 2  |
| Környezeti hőmérséklet                | -20 ... 80 °C  |
| Engedély                              | Germanischer Lloyd   |
| Felütközési energia a véghelyzetekben | 2.7 J  |
| Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás   | 39.6 N   |
| Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet   | 47.1 N   |
| Mozgatott tömeg 0 mm löketnél         | 8.5 g  |
| Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként    | 2.7 g  |
| Alapsúly 0 mm löketnél                | 37.3 g   |
| Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként    | 1 g  |
| Felfogási mód                         | tartozékokkal  |
| Pneumatikus csatlakozás               | M5   |
| Anyag megjegyzés                      | Réz- és PTFE-mentes  |
| Anyag információ, fedél               | Alumínium ötvözet<br>eloxált, színtelen                    |
| Anyag információ, tömítések           | NBR<br>TPE-U(PU)   |
| Anyag információ, dugattyúrúd         | erősen ötvöztött acél, rozsdamentes                        |
| Anyag információ, hengercső           | erősen ötvöztött acél, rozsdamentes                        |