

# Csatlakozó kábel KSPC-AIF-1-WD-8

Cikkszám: 170237

FESTO

a vezérlő tengely interfészhez.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Üzemi feszültségtartomány AC	$\leq 60$ V
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
Védettség	IP20
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-5 ... 80 °C
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 70 °C
Gyártmány súlya	410 g
1-es elektromos csatlakozás	Derékszögű aljzat, M9, 5 pólusú, árnyékolt
2-es elektromos csatlakozás	Aljzat sáv, 5 pólusú
Kábelszerkezet	2x0,25 mm <sup>2</sup> + 2x0,34mm <sup>2</sup> +0,49mm <sup>2</sup>
Kábel átmérő	5.5 mm
Kábelhossz	8 m
Ház színe	fekete
A kábelköpeny színe	világosszürke
Anyag információ, hollandi anya	Nikkelezett réz
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Anyag információ, ház	PA erősítésű PBT TPE-U(PUR)
Anyag információ, kábelköpeny	TPE-U(PUR)
Anyag információ: krimp csatlakozók	Aranyozott bronz Réz ötvözet, ónozva