

# leágazó modul FRM-H-D-MIDI



Cikkszám: 170688

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Levegő elosztó 4 csatlakozással, tartó a kiegészítő modulokhoz, FRB menetes csapos menetes csatlakozó lap nélkül.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Konstruktív felépítés	Elágazó modul
Üzemi nyomás	0.2 ... 16 bar
Normál névleges átáramlás 1->2 fő áramlásirányban	5,100 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::-] szerint Nemesgázok
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Tárolási hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Levegő tisztasági osztálya a kimeneten	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::-] szerint Nemesgázok
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	386 g
Pneumatikus csatlakozás 3	G1/2
Pneumatikus csatlakozás 4	G1/4
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	Alumínium présöntvény