


t adapter FB-TA-M12-5POL

Cikkszám: 171175

FESTO

Feldbusz csatlakozáshoz a szelepszigeteken és az installációs szigeteken.



Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogási mód	átmenő furattal
Gyártmány súlya	59 g
Elektromos csatlakozás	5 sarkú M12x1 / M12x1 Csatlakozó dugó/aljzat
Üzemi feszültségtartomány DC	10 ... 30 V
Áramterhelhetőség	4 A
Védettség	IP67
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L