

# kör keresztmetszetű henger

## DSAH-10- -PPV-A


Cikkszám: 171339

Kifutó termék


csapágyfedél közvetlen felfogáshoz, zárófedél a henger tengelyébe  
merőleges levegő csatlakozással.

Kifutó típus. 2024-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.

FESTO



Mintaábrázolás



## Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	1 ... 160 mm
Dugattyú átmérő	10 mm
Csillapítás	PPV: pneumatikus csillapítás mindkét oldalon, beállítható
Üzemi nyomás	1 ... 10 bar
Működési mód	kettősműködésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Csillapítási hossz	9.5 mm
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	39.6 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	47.1 N
Mozgatott tömeg 0 mm löketnél	11.1 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	1 g
Alapsúly 0 mm löketnél	19 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	2.7 g
Pneumatikus csatlakozás	M4
Material cover	Alumínium ötvözet
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Material piston rod	erősen ötvözött acél, rozsdamentes