


# vezetőegység EAGF-V2-KF-63-200

Cikkszám: 1725843

★ Sztenderd termék program

[ESBF elektromos hengerhez.](#)

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	63
Löklet	200 mm
Holtjáték	0 µm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Vezeték	Golyóscsapágyas vezetékek
Konstrukciós felépítés	Vezetékek
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Max.erő, Fy	1,260 N
Max. erő Fy statikus	1,600 N
Max.erő, Fz	1,260 N
Max. erő Fz statikus	1,600 N
Max. Mx nyomaték	75 Nm
Max.nyomaték, Mx, statikus	95 Nm
Max. My nyomaték	90 Nm
Max.nyomaték, My, statikus	115 Nm
Max. Mz nyomaték	90 Nm
Max.nyomaték, Mz, statikus	115 Nm
Tolóerő	15 N
Mozgatott tömeg	3,539 g
Gyártmány súlya	6,505 g
A mozgatott tömeg súlypontja 0 mm löklet esetén	48 mm
Ráhagyás a mozgatott tömeg súlypontjához 10 mm löketenként	4.1 mm
Felfogási mód	belső menettel
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material of guide component	Nemesíthető acél
Material housing	Alumínium ötvözet eloxált
Material yoke plate	Acél