

mágnesszelep

MEBH-5/3B-1/8-B-230AC



Cikkszám: 173089

Kifutó termék

mágneskerccsel és kézi segédműködtetéssel, csatlakozó aljzat nélkül.

Kifutó típus. 2023-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|---|
| Szelep funkció | 5/3 tápnyomás alatt |
| Működtetés fajtája | elektromos |
| Méret | 17.8 mm |
| Normál névleges átáramlás | 400 l/min |
| Üzemi nyomás | 3 ... 8 bar |
| Konstrukciós felépítés | Körtolatlyú |
| Visszaállítás fajtája | mechanikus rugó |
| Engedély | c UL us - Recognized (OL) |
| CE jel (lásd konformitási nyilatkozat) | EU kisfeszültségű irányelv szerint |
| Védettség | IP65 |
| Névleges méret | 5 mm |
| Raszter méret | 18 mm |
| Lefúvás funkció | fojtható |
| Tömítési elv | lágý |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Kézi segédműködtetés | tartozékokkal, reteszelő |
| Vezérlési fajta | elővezérelt |
| Vezérlő levegő ellátás | belső |
| Áramlási irány | nem visszafordítható |
| Overlap | Positive overlap |
| Vezérlőnyomás | 3 ... 8 bar |
| b érték | 0.37 |
| C érték | 3.2 l/sbar |
| Kapcsolási idő ki | 25 ms |
| Kapcsolási idő be | 12 ms |
| Ciklusidő | 100 % |
| Tekercs jellemző | 230 V AC: 50/60 Hz, meghúzási teljesítmény: 3 VA, tartó teljesítmény: 2, 4 VA |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| Rezgésállóság | Szállítási alkalmazásra vizsgálat 1-es szigorúsági fokozattal FN 942017-4 és EN 60068-2-6 szerint |
| Ütésállóság | Lökőpróba 2-es pontossági osztállyal az FN 942017-5 és az EN 60068-2-27 szerint |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| Tárolási hőmérséklet | -20 ... 40 °C |
| Közeg hőmérséklet | -5 ... 50 °C |
| Hangnyomás szint | 75 dB(A) |
| Vezérlő közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Környezeti hőmérséklet | -5 ... 50 °C |
| Gyártmány súlya | 153 g |
| Elektromos csatlakozás | Plug pattern type C to EN 175301-803 Csatlakozó |

| Jellemző | Érték |
|-----------------------------------|---|
| | EN 175301-803 szerint négyzetes alak |
| Felfogási mód | átmenő furattal |
| 82/84 vezérlő lefűvés csatlakozás | M5 |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | G1/8 |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | G1/8 |
| Pneumatikus csatlakozás 3 | G1/8 |
| Pneumatikus csatlakozás 4 | G1/8 |
| Pneumatikus csatlakozás 5 | G1/8 |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material seals | HNBR NBR |
| Material housing | Alumínium présöntvény |