

csatlakozó EAMC-42-50-9-12

Cikkszám: 1732001

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---------------------------|------------------------|
| Felfogó átmérő 1 | 9 mm |
| Felfogó átmérő 2 | 12 mm |
| Méret | 42 |
| Névleges hossz | 50 mm |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Max.fordulatszám | 6,000 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Tárolási hőmérséklet | -25 ... 60 °C |
| Relatív légnedvesség | 0 - 95 % |
| Környezeti hőmérséklet | -25 ... 60 °C |
| Tehetlenségi nyomaték | 34.8 kgmm ² |
| Átvihető forgató nyomaték | 17 Nm |
| Gyártmány súlya | 146 g |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |