

Közelítéskapcsoló SMT-10-PS-SQ-LED-24

Cikkszám: 173221

FESTO

elektromos, érintés nélküli, PNP, 10-es érzékelőhoronnyal rendelkező
hajtóművekhez, M8 csatlakozóval.



Adatlap

Jellemző	Érték
Konstrukció	profilhoronyhoz
A következő szabványnak felel meg:	EN 60947-5-2
Engedély	C-Tick
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Mérési elv	magnetorezisztív
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 60 °C
Kapcsoló kimenet	PNP
Kapcsoló elem funkció	Záró érintkezők
A kapcsolási érték ismételtetősége	+/- 0,1 mm
Bekapcsolási idő	≤ 0.2 ms
Kikapcsolási idő	≤ 0.2 ms
Max.kimeneti áram	200 mA
Max.kapcsolási teljesítmény, DC	6 W
Feszültség kimaradás	1.7 V
Maradó áram	≤ 0.01 mA
Rövidzár védett	pulzáló
Túlterhelés állóság	rendelhető
Üzemi feszültségtartomány DC	10 ... 30 V
Polaritás felcserélése elleni védelem	valamennyi elektromos csatlakozáshoz
Elektromos csatlakozás	Kábel, dugóval M8x1 3 sarkú
Csatlakozó, kimeneti irány	keresztben
Kábelhossz	0.3 m
Anyag információ, kábelköpeny	PUR
Felfogási mód	a profilhoronyba pattintott a horonyba hosszirányba betolható
Meghúzási nyomaték	0.05 ... 0.1 Nm
Gyártmány súlya	6 g
Anyag információ, ház	nikkelezett Sárgaréz PA erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Kapcsolási állapot jelző	LED, sárga
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötégnél	-5 ... 60 °C
Védettség	IP65 IP67
Szigetelési feszültség	50 V
Szennyeződés foka	3