


Szelepsziget CPA10-VI

Cikkszám: 173520

FESTO

10 mm-es raszter.

Ennél a terméknel az ábrák, az adatlap műszaki adatai és a megfelelő tartozékok a konfigurációtól függően eltérőek lehetnek.



Adatlap

~ConfIndependentDatasheet

Jellemző	Érték
Szelep funkció	2x3/2 nyitott/zárt monostabil 2x3/2 zárt monostabil 2x3/2 nyitott monostabil 5/2 monostabil 5/2 bistabil 5/3 tápnyomás alatt 5/3 lefúvott 5/3 zárt
Normál névleges átáramlás	300 l/min
Üzemi nyomás	-0.9 ... 10 bar
Elektromos csatlakoztatás	AS-Interface Egyedi csatlakozás Feldbus Multipol
Szelephelyek max.száma	22
Nyomáshozók max. száma	11
Elektromos be-/kimeneti rendszer	igen
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Méret	10 mm
Védettség	IP65
Engedély	C-Tick
Raszter méret	10 mm
Működtetés fajtája	elektromos
Szelepsziget típus	12
Konstrukciós felépítés	Körtolattyú
Vezérlő levegő ellátás	külső belső
Szelep felépítése	moduláris és bővíthető
Kapcsolási pozíció jelző	LED
Vezérlőnyomás	3 ... 8 bar
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
KBK korrózióállósági osztály	2
Közeg hőmérséklet	-5 ... 50 °C