

nyomásszabályozó szelep LR-3/4-D-7-O-MAXI-NPT


Cikkszám: 173671

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

menetes csatlakozó lap nélkül, csatlakozó menet a házban,
manométer nélkül.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód
első négy számjegyét.

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Maxi
Sorozat	D
Beépítési helyzet	tetszőleges
Szabályozó funkció	Állandó kimenő nyomás
Üzemi nyomás	16 bar
Max.nyomáshiszterézis	0.4 bar
Normál névleges átáramlás	12,000 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint Nemesgázok
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Levegő tisztasági osztálya a kimeneten	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint Nemesgázok
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	1,100 g
Felfogási mód	Előlapra szerelés Vezeték beépítés választható/egyéb
Pneumatikus csatlakozás 1	3/4 NPT
Pneumatikus csatlakozás 2	3/4 NPT
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	Horgany présöntvény