

szűrő

LF-3/4-D-MIDI-A-NPT

Cikkszám: 173697

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

védőkosárral.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|---|
| Méret | Midi |
| Sorozat | D |
| Beépítési helyzet | függőleges |
| Szűrő finomság | 40 µm |
| Kondenzátum leeresztő | teljesen automatikus |
| Max.kondenzátum mennyiség | 43 cm ³ |
| Csészevédő | Fém védőkosár |
| Üzemi nyomás | 2 ... 12 bar |
| Normál névleges átáramlás | 3,000 l/min |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:9:-] szerint Nemesgázok |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Tárolási hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Levegő tisztasági osztálya a kimeneten | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:8:4] szerint Nemesgázok |
| Közeg hőmérséklet | 5 ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet | 5 ... 60 °C |
| Felfogási mód | Vezeték beépítés tartó derékszöggel választható/egyéb |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | 3/4 NPT |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | 3/4 NPT |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material filter | PE |
| Material housing | Horgany présöntvény |
| Material bowl | PC |