

szűrő-nyomásszabályozó szelep LFR-1/4-D-5M-MINI-NPT

Cikkszám: 173768

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

fém védőkosárral, manométerrel, szűrő finomság 5 µm. Kézi kondenzátum leeresztéssel.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Méret | Mini |
| Sorozat | D |
| Beépítési helyzet | függőleges |
| Szűrő finomság | 5 µm |
| Kondenzátum leeresztő | kézzel lenyomható |
| Max.kondenzátum mennyiség | 22 cm ³ |
| Csészevédő | Fém védőkosár |
| Üzemi nyomás | 1 ... 16 bar |
| Max.nyomáshiszterézis | 0.2 bar |
| Normál névleges átáramlás | 1,200 l/min |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:9:] szerint Nemesgázok |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Tárolási hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Levegő tisztasági osztálya a kimeneten | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [6:8:4] szerint Nemesgázok |
| Közeg hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Gyártmány súlya | 460 g |
| Felfogási mód | Vezeték beépítés tartó derékszöggel választható/egyéb |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | 1/4 NPT |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | 1/4 NPT |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material housing | Horgany présöntvény |
| Material bowl | PC |