

sűrített levegő előkészítő egység FRC-1/8-D-5M-MINI-NPT

Cikkszám: 173832


Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Szűrő-nyomásszabályozó szelep és olajozó kombinációja, 5 µm-es szűrővel, fém védőkosárral.

Kézi kondenzátum leeresztés.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Méret | Mini |
| Beépítési helyzet | függőleges |
| Kondenzátum leeresztő | kézzel lenyomható |
| Szűrő finomság | 5 µm |
| Üzemi nyomás | 1 ... 16 bar |
| Nyomásszabályozási tartomány | 0.5 ... 12 bar |
| Normál névleges átáramlás | 600 l/min |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:9:-] szerint Nemesgázok |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Levegő tisztasági osztálya a kimeneten | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [6:8:-] szerint Nemesgázok |
| Közeg hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Gyártmány súlya | 660 g |
| Felfogási mód | Vezeték beépítés tartó derékszöggel választható/egyéb |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | 1/8 NPT |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | 1/8 NPT |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material housing | Horgany présöntvény |
| Material bowl | PC |