


# vakdugó B-M5-B

Cikkszám: 174308

★ Sztenderd termék program

DIN 908 szerint, tömítő gyűrűvel.

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                               | Érték                    |
|--|--------------------------|
| Csomagolási egység                     | 10                       |
| PWIS conformity                        | VDMA24364-B1/B2-L        |
| Névleges meghúzási nyomaték            | 1.33 Nm                  |
| Tűrés a névleges meghúzási nyomatékhoz | ± 20 %                   |
| Gyártmány súlya                        | 1 g                      |
| Felfogási mód                          | Internal hex A/F 2.5     |
| Pneumatikus csatlakozás 1              | Külső menet: M5          |
| Anyag megjegyzés                       | RoHS konform             |
| Material blanking plug                 | Horganyzott acél         |
| Material o-ring                        | Rozsdamentes acél<br>NBR |