


lengőkarima SNC-125

Cikkszám: 174389

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--------------------------------|--|
| Méret | 125 |
| A következő szabványon alapul: | ISO 15552 (eddig VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290 is) |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 - csekély korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | -40 ... 150 °C |
| Gyártmány súlya | 1,732 g |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material mounting | Alumínium présöntvény |
| Material mounting pin | Acél Horganyzott |
| Material screws | Acél Horganyzott |
| Material lock | Rugóacél Horganyzott |