


# Lökéscsillapító készlet YHD-8

Cikkszám: 174542

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	7
Löklet	5 mm
Csillapítás	kemény karakterisztika önbeálló
Beépítési helyzet	tetszőleges
Pozíció felismerés	nélkül/nincs
Max.felütközési sebesség	3 m/s
Visszaállítási idő, rövid	0.2 s
Visszaállítási idő, hosszú	1 s
Működési mód	egyszeres működtetésű nyomó
KBK korrózióállósági osztály	2
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 80 °C
Csillapítási hossz	5 mm
Max.felütközési erő	300 N
Max.energiafelvétel löketenként	2 J
Max.energiafelvétel óránként	12,000 J
Max.maradó energia	0.01 J
Visszaállító erő	0.7 N
Gyártmány súlya	18 g
Felfogási mód	ellenanyával
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Anyag információ, tömítések	NBR TPE-U(PU)
Anyag információ, ház	Sárgaréz nikkelezett
Anyag információ, dugattyúrúd	erősen ötvözött acél