


# kábel csatlakozó aljzattal KMEB-2-24-5-LED

Cikkszám: 174845

FESTO

előre szerelt, VUVB, MEBH, MOEBH szelepekhez és N2 mágnesekhez.



## Adatlap

| Jellemző                                     | Érték   |
|--|---|
| Kapcsolási pozíció jelző                     | LED   |
| Felfogási mód                                | mágnesszelepre, M2,5 központi csavarral   |
| Beépítési helyzet                            | tetszőleges   |
| Gyártmány súlya                              | 400 g   |
| Elektromos csatlakozás                       | 4 sarkú<br>derékszögű aljzat<br>Plug pattern type C to EN 175301-803<br>DIN EN 175301-803 szerint |
| Névleges üzemi feszültség, DC                | 24 V  |
| Védővezető csatlakozás                       | rendelhető  |
| Kábelhossz                                   | 5 m   |
| Kábel átmérő                                 | 6.2 mm  |
| Kábelszerkezet                               | 3x0,75  |
| Védettség                                    | IP65<br>IEC 60529 szerint   |
| Környezeti hőmérséklet                       | -20 ... 80 °C   |
| CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)       | in accordance with EU RoHS directive  |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK RoHS instructions   |
| PWIS conformity                              | VDMA24364-B2-L  |
| Anyag megjegyzés                             | RoHS konform  |
| Material cable sheath                        | TPE-U(PUR)  |
| Material housing                             | PA<br>POM   |
| Material electrical contact                  | bronz   |