



fojtó-visszacsapó szelep GRGA-M3-QS-3

Cikkszám: 175044
Kifutó termék

FESTO

Lefűvő levegő fojtása, QS pillanat-csatlakozóval.

Kifutó típus. 2018-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelep funkció	fojtó-visszacsapó funkció
Pneumatikus csatlakozás 1	QS-3
Pneumatikus csatlakozás 2	M3
Beállító elem	Hornyolt csavar
Felfogási mód	becsavarható
Normál névleges átáramlás, fojtás irányban	41 l/min
Normál névleges átáramlás, visszacsapó irányban	27 ... 50 l/min
Üzemi nyomás	0.2 ... 10 bar
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Beépítési helyzet	tetszőleges
Normál átáramlás fojtásirányban 6 -> 0 bar	95 l/min
Normál átáramlás visszacsapó irányban 6 -> 0 bar	75 ... 110 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Max.meghúzási nyomaték	0.3 Nm
Gyártmány súlya	14 g
Material of threaded plug	Sárgaréz nikkelezett
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material seals	NBR
Material release ring	POM
Material adjusting screw	Sárgaréz
Material swivel fitting	Horgany présöntvény