


# nyomáskapcsoló

## PEV-1/4-A-SW27-B-OD

Cikkszám: 175252

FESTO

a meghatározott nyomás érték elérése esetén nyit vagy zár egy elektromos áramkört. Beállítható nyomás-kapcsolópont. Csatlakozó nélkül szállítjuk.



## Adatlap

Jellemző	Érték
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU kifizetésű irányelv szerint
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
Mért érték	Relatív nyomás
Mérési eljárás	Pneumatikus-elektromos nyomásátalakító
Üzemi nyomás	1 ... 10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Közeg hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Környezeti hőmérséklet	-30 ... 100 °C
Kapcsoló elem funkció	Váltó kapcsoló
Max.kapcsolási frekvencia	3 Hz
Max.kapcsolási kimenő feszültség, AC	250 V
Max.kapcsolási kimenő feszültség, DC	250 V
Max.kimeneti áram	4,000 mA
Elektromos csatlakozás	4 sarkú Csatlakozó
Felfogási mód	becsavarható
Beépítési helyzet	tetszőleges
Pneumatikus csatlakozás	G1/4
Gyártmány súlya	900 g
Material housing	PA66-GF30 Acél, ónozott
Material membrane	NBR
A küszöbérték beállítási tartománya	1 ... 10 bar
Védettség	IP65
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L