


# Csatlakozó kábel

## KMP2-03-E-10-26

Cikkszám: 175665

FESTO

VIMP/VIFB szelepszigethez, max. 24 bemenet, 10 m hossz  
Kifutó típus. 2012-ig szállítható.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Üzemi feszültségtartomány AC	$\leq 250$ V
Üzemi feszültségtartomány DC	$\leq 300$ V
Áramterhelhetőség	7,5 A
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-5 ... 80 °C
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Gyártmány súlya	3,600 g
Elektromos csatlakozás	aljzat 26 sarkú
Kábelszerkezet	26 x 0,75 mm <sup>2</sup>
Kábel átmérő	15 mm
Kábelhossz	10 m
Felfogási mód	hollandi anyával
Színkód, érszigetelés	fekeete huzalok, folyamatos fehér számozással 1-től 26-ig
Anyag információ, tömítések	CR fény- és olajálló
Anyag információ, ház	Réz ötvözet nikkelezett
Anyag információ, kábelköpeny	PVC
Anyag információ: krimp csatlakozók	Réz ötvözet aranyozott