



# helyzetérzékelő SMH-S1-HGP06

Cikkszám: 175710

Kifutó termék

FESTO

Hall hatással, érintés mentes érzékeléshez miniatűr megfogóknál. Csak az SMH-AE1 kiértékelő egységgel vagy az SVE4 jelátalakítóval működőképes.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Konstrukció	megfogóhoz
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Mért érték	Pozíció
Mérési elv	mágneses Hall
Környezeti hőmérséklet	5 ... 60 °C
Rövidzár védett	nem
Túlterhelés állóság	nincs
Kimenő jel	analóg
Polaritás felcserélése elleni védelem	nem
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási típus	Kábel, dugóval
1. elektromos csatlakozás, csatlakozási technika	M8x1, A-coded to EN 61076-2-104
1. elektromos csatlakozás, pólusok/erek száma	4
Material electrical contact	Sárgaréz, aranyozott
Kábelhossz	0.5 m
A kábelköpeny színe	szürke
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Felfogási mód	a megfogóra csavarozva
Beépítési helyzet	tetszőleges
Gyártmány súlya	20 g
Ház színe	fekete
Material housing	Epoxigyanta Nikkelezett réz PUR
Védettség	IP65
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L