

Kör keresztmetszetű henger

DSAA-6- -P-A

Cikkszám: 176226

FESTO

Zárófedél a henger tengelyébe eső levegő csatlakozással.
Ez a termék csak a Festo Korea vállalatától rendelhető.



Minta ábrázolás

Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	1 ... 50 mm
Dugattyú átmérő	6 mm
Csillapítás	P: elastikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Üzemi nyomás	1 ... 10 bar
Működési mód	kettősműködésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás	12.7 N
Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet	16.9 N
Mozgatott tömeg 0 mm löketnél	4.8 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	1.4 g
Alapsúly 0 mm löketnél	14 g
Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként	0.5 g
Pneumatikus csatlakozás	M5
Anyag információ, fedél	Alumínium ötvözet
Anyag információ, tömítések	NBR TPE-U(PU)
Anyag információ, ház	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag információ, dugattyúrúd	erősen ötvözött acél, rozsdamentes