

Kör keresztmetszetű henger DSAG-20- -PPV-A-CT


Cikkszám: 176354

FESTO

Zárófedél menetes csappal.

Ez a termék csak a Festo Korea vállalattól rendelhető.

Kifutó típus. 2010-ig szállítható.



Minta ábrázolás

Adatlap

| Jellemző | Érték |
|-------------------------------------|--|
| Löklet | 1 ... 320 mm |
| Dugattyú átmérő | 20 mm |
| Csillapítás | PPV: pneumatikus csillapítás mindkét oldalon, beállítható |
| Üzemi nyomás | 1 ... 10 bar |
| Működési mód | kettősműködésű |
| Üzemi közeg | száritott sűrített levegő, olajozott vagy olajozás nélküli |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 |
| Környezeti hőmérséklet | -20 ... 80 °C |
| Csillapítási hossz | 17 mm |
| Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás | 158.3 N |
| Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet | 188.5 N |
| Mozgatott tömeg 0 mm löketnél | 79 g |
| Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként | 7.2 g |
| Alapsúly 0 mm löketnél | 138 g |
| Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként | 3.9 g |
| Pneumatikus csatlakozás | M20x1,5 |
| Anyag megjegyzés | Réz- és PTFE-mentes |
| Anyag információ, fedél | Alumínium ötvözet |
| Anyag információ, tömítések | NBR TPE-U(PU) |
| Anyag információ, ház | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |
| Anyag információ, dugattyúrúd | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |