

# Kör keresztmetszetű henger


## DSAQ-25- -PPV-S6

Cikkszám: 176396

FESTO

Zárófedél a henger tengelyére merőleges levegő csatlakozással, 120 °C-ig hőálló tömítésekkel.

Ez a termék csak a Festo Korea vállalattól rendelhető.



Minta ábrázolás

## Adatlap

| Jellemző                                   | Érték  |
|--|--|
| Löklet                                     | 1 ... 500 mm   |
| Dugattyú átmérő                            | 25 mm  |
| Csillapítás                                | PPV: pneumatikus csillapítás mindkét oldalon, beállítható      |
| Üzemi nyomás                               | 1 ... 10 bar   |
| Működési mód                               | kettősműködésű   |
| Üzemi közeg                                | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint                |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály               | 2  |
| Környezeti hőmérséklet                     | -20 ... 120 °C   |
| Csillapítási hossz                         | 17 mm  |
| Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás        | 247.4 N  |
| Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet        | 294.5 N  |
| Mozgatott tömeg 0 mm löketnél              | 141 g  |
| Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként         | 11.1 g   |
| Alapsúly 0 mm löketnél                     | 212 g  |
| Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként         | 6.2 g  |
| Pneumatikus csatlakozás                    | M26x1,5  |
| Anyag információ, fedél                    | Alumínium ötvözet  |
| Anyag információ, tömítések                | FPM  |
| Anyag információ, ház                      | erősen ötvözött acél, rozsdamentes                             |
| Anyag információ, dugattyúrúd              | erősen ötvözött acél, rozsdamentes                             |