

l csatlakozó CQL-15

Cikkszám: 177692

FESTO

[nagy átváramláshoz.](#)



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|--|
| Névleges méret | 12 mm |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Csomagolási egység | 1 |
| Konstruktív felépítés | Push-pull elv |
| Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány | -0.95 ... 7 bar |
| Hőmérséklettől függő üzemi nyomás | -0.95 ... 15 bar |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség | Lásd a bővített nyersanyag-információt |
| Környezeti hőmérséklet | -25 ... 70 °C |
| Gyártmány súlya | 20 g |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | 15 mm külső átmérőjű csőhöz/tömlőhöz |
| Pneumatikus csatlakozás 2 | 15 mm külső átmérőjű csövekhez |
| Anyag megjegyzés | RoHS konform |
| Material housing | POM |
| Material release ring | POM |
| Material of tube retaining claw | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |