

Reteszelő patron

KP-10-350

Cikkszám: 178455

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Megfogási mód hatásiránnyal | mindkét oldalon Szorítás rugóval, oldás sűrített levegővel |
| Konstrukciós felépítés | Billenőtárcsák |
| Változatok | egyoldalú dugattyúrúd |
| Operating pressure MPa | ≤ 1 MPa |
| Üzemi nyomás | ≤ 10 bar |
| Release pressure (MPa) | ≥ 0.3 MPa |
| Release pressure (bar) | ≥ 3 bar |
| Befogandó köranyag | 10 mm |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós károsodás |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 80 °C |
| Statikus tartóerő | 350 N |
| Gyártmány súlya | 50 g |
| Material seals | NBR TPE-U(PU) |
| Material spring | Rugóacél |
| Material housing | Alumínium eloxált |
| Material clamp jaws | Sárgaréz |
| Material piston | POM |