


rögzítő egység KPE-4

Cikkszám: 178462

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Megfogási mód hatásiránnyal	mindkét oldalon Szorítás rugóval, oldás sűrített levegővel
Konstruktív felépítés	Billenőtárcsák
Változatok	egyoldalú dugattyúrúd
Operating pressure MPa	≤ 1 MPa
Üzemi nyomás	≤ 10 bar
Release pressure (MPa)	≥ 0.3 MPa
Release pressure (bar)	≥ 3 bar
Befogandó köranyag	4 mm
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 80 °C
Statikus tartóerő	80 N
Gyártmány súlya	100 g
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material spring	Rugóacél
Material housing	Alumínium eloxált
Material clamp jaws	Sárgaréz
Material piston	POM