



közelítéskapcsoló SMPO-8E

Cikkszám: 178563

FESTO

pneumatikus, 8-as típusú horonnyal rendelkező hajtóművekhez,
felfogó készlet nélkül.

Szükséges az SMB-8E (cikkszám: 178230) elválasztó felfogó elem.



Adatlap

Jellemző	Érték
Konstrukció	T horonyhoz
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Mérési elv	mágneses
Üzemi nyomás	2 ... 8 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [6:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés nem lehetséges
Környezeti hőmérséklet	-15 ... 60 °C
A kapcsolási érték ismételhetsége	+/- 0,2 mm
Bekapcsolási idő	22 ms
Kikapcsolási idő	52 ms
Felfogási mód	átmenő furattal tartozékokkal felülről betehető a horonyba
Szelep funkció	3/2
Pneumatikus csatlakozás	M5
Gyártmány súlya	11 g
Material housing	Alumínium PA eloxált erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Kapcsolási állapot jelző	optikai
Védettség	IP65
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L