

Szelepsziget VIMP-04-D-3


Cikkszám: 18088

FESTO

többpólusú csatlakozóval, 3-as méret.

Ennél a terméknel az ábrák, az adatlap műszaki adatai és a megfelelő tartozékok a konfigurációtól függően eltérőek lehetnek.

Kifutó típus. 2011-ig szállítható.



Adatlap

~ConflndependentDatasheet

| Jellemző | Érték |
|--|---|
| Szelep funkció | 5/2 monostabil 5/2 bistabil 5/3 tápnyomás alatt 5/3 lefúvott 5/3 zárt |
| Normál névleges átáramlás | 4,500 l/min |
| Üzemi nyomás | -0.9 ... 10 bar |
| Elektromos csatlakoztatás | Multipol |
| Szelephelyek max.száma | 14 |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Védettség | IP65 |
| Lefúvás funkció | fojtható |
| Működtetés fajtája | elektromos |
| Szelepsziget típus | 04 |
| Konstruktív felépítés | Körtolattyú |
| Vezérlő levegő ellátás | külső belső |
| Szelep felépítése | moduláris és bővíthető |
| Kapcsolási pozíció jelző | LED |
| Vezérlőnyomás | 2 ... 10 bar |
| Vákuumra alkalmas | igen |
| Névleges üzemi feszültség, AC | 110 V |
| Névleges üzemi feszültség, DC | 24 V |
| CE jel (lásd konformitási nyilatkozat) | EU kisfeszültségű irányelv szerint |
| Közeg hőmérséklet | -10 ... 60 °C |