


lökéscsillapító tartó DADP-ES-G6-12

Cikkszám: 1812471

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	12
Beépítési helyzet	tetszőleges
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Max.felütkezési erő	500 N
Max.meghúzási nyomaték	5.9 Nm
Gyártmány súlya	80 g
Felfogási mód	átmenő furattal és központosító hüvellyel
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material stop bracket	Alumínium ötvözet eloxált