

Kör keresztmetszetű henger ESAZS-16- -P-A

Cikkszám: 183175

FESTO

Zárófedél lengő felfogással.

Ez a termék csak a Festo Korea vállalattól rendelhető.



Minta ábrázolás



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Löklet | 1 ... 105 mm |
| Dugattyú átmérő | 16 mm |
| Csillapítás | P: elastikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon |
| Üzemi nyomás | 2 ... 10 bar |
| Működési mód | egyszeres működtetésű húzó |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 |
| Környezeti hőmérséklet | -20 ... 80 °C |
| Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet | 87.7 N |
| Mozgatott tömeg 0 mm löketnél | 20 g |
| Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként | 4.9 g |
| Alapsúly 0 mm löketnél | 61 g |
| Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként | 2.2 g |
| Pneumatikus csatlakozás | M5 |
| Anyag információ, fedél | Alumínium ötvözet |
| Anyag információ, tömítések | NBR TPE-U(PU) |
| Anyag információ, ház | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |
| Anyag információ, dugattyúrúd | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |