


többpólusú csatlakozó aljzat IMP1-SD-72

Cikkszám: 18319

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Megengedett kábelátmérő | 18 ... 27 mm |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Üzemi feszültségtartomány AC | ≤ 300 V |
| Üzemi feszültségtartomány DC | ≤ 250 V |
| Védettség | IP65 |
| Környezeti hőmérséklet | -40 ... 125 °C |
| Gyártmány súlya | 401 g |
| Csatlakozó keresztmetszet | 1.5 mm ² |
| Elektromos csatlakozás | aljzat 72 sarkú |
| Kábel csavarzat | Pg29 |
| Felfogási mód | szorítókeggyellel |
| Anyag információ, ház | Műanyag Könnnyűfém présöntvény |
| Anyag információ: krimp csatlakozók | Réz ötvözet ezüstözött |