


többpólusú csatlakozó aljzat IMP1-SD-25-0,75

Cikkszám: 18321

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Megengedett kábelátmérő	7.5 ... 15 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Üzemi feszültségtartomány AC	≤ 300 V
Üzemi feszültségtartomány DC	≤ 250 V
Áramterhelhetőség	10 A
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 125 °C
Gyártmány súlya	210 g
Csatlakozó keresztmetszet	0.75 mm ²
Elektromos csatlakozás	aljzat 25 sarkú
Kábel csavarzat	Pg16
Felfogási mód	szorítókengyellel
Anyag információ, ház	Műanyag Könnyűfém présöntvény
Anyag információ: krimp csatlakozók	Réz ötvözet ezüstözött