



# Vákuum szívószelep ISV-M5-CT

Cikkszám: 183520

FESTO

a vákuum fenntartására, amikor az ejektorok közül egy vagy több nem érintkezik a munkadarabbal.

Kifutó típus. 2010-ig szállítható.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	M5
Kilökő impulzushoz alkalmas	8 bar
Beépítési helyzet	tetszőleges
Üzemi nyomás	0 ... 0,95 bar
Szükséges szívó térfogatáram -0,5 bar-nál	1 l/min
Üzemi közeg	atmoszférikus levegő
KBK korrózióállósági osztály	2
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	4 g
Felfogási mód	becsavarható
Pneumatikus csatlakozás 1	M5
Pneumatikus csatlakozás 2	M5
Anyag információ, szűrő	Szinterelt acél