


csatlakozó EAMC-B-15-22-4-9

Cikkszám: 184262

FESTO

DGE-hez



Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogó átmérő 1	4 mm
Felfogó átmérő 2	9 mm
Méret	15
Névleges hossz	22 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Max.fordulatszám	12,000 1/min
Tárolási hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Relatív légnedvesség	0 - 95 %
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Tehetlenségi nyomaték	0.13 kgmm ²
Átvihető forgató nyomaték	1 Nm
Gyártmány súlya	6 g
Anyag megjegyzés	RoHS konform